

볼 밸브
VZBD-1-W3-16-T-2-F0405-V14V14
 제품 번호: 4783597

FESTO



데이터 시트

특징	값
디자인	2방향 볼밸브
작동 방식	기계식
밀폐 원리	부드러움
설치 위치	임의 방향
고정 방식	인라인 설치
피팅 연결부	ISO 1127에 따른 용접 단부
스위칭 위치 표시	슬롯 방향 = 유량 방향
플랜지 드릴 패턴	F0405
내경	29.7 mm
공칭 폭 DN	25
밸브 기능	2/2
유량 방향	가역식
앵글 시트 피팅 공칭 압력 PN	16
앵글 시트 피팅 PN 공칭 압력 차압에서 개방 토크	15 Nm
표준 기반	ISO 1127 ISO 5211
매체	증기 ISO 8573-1:2010에 따른 압축공기 [...:] 불활성 가스 물 중성 액체
매체 온도	-20 °C...200 °C
유량 Kv	135 m³/h
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
식품과의 사용 적합성	소재 상세 정보 참조
하우징 소재	스테인리스 주강
하우징 소재 번호	1.4409
시트 씬 소재	PTFE, 변형됨

특징	값
씰 소재	FPM PTFE
볼 소재	스테인리스 주강
볼 소재 번호	1.4409
샤프트 소재	고합금 스테인리스강
샤프트 소재 번호	1.4401
제품 무게	1350 g
인증	3-A Sanitary CRN
방폭	구역 1(ATEX) 구역 2(ATEX) 구역 21(ATEX) 구역 22(ATEX)
내식성 등급 CRC	4 - 상당히 강한 부식 부하