

볼 밸브
VZBE-11/4-T-63-T-2-F0405-V15V15
 제품 번호: 4809120

FESTO



데이터 시트

특징	값
디자인	2방향 볼밸브
작동 방식	기계식
밀폐 원리	부드러움
설치 위치	임의 방향
고정 방식	인라인 설치
피팅 연결부	1 1/4 NPT
스위칭 위치 표시	슬롯 방향 = 유량 방향
플랜지 드릴 패턴	F0405
내경	32 mm
공칭 폭 DN	32
밸브 기능	2/2
유량 방향	가역식
앵글 시트 피팅 공칭 압력 PN	63
앵글 시트 피팅 PN 공칭 압력 차압에서 개방 토크	23 Nm
표준 기반	ASME B1.20.1 ISO 5211
매체	증기 ISO 8573-1:2010에 따른 압축공기 [...:] 불활성 가스 물 중성 액체
매체 온도	-20 °C...200 °C
유량 Kv	160 m³/h
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
하우징 소재	스테인리스 주강
하우징 소재 번호	1.4408
시트 씰 소재	PTFE
씰 소재	FPM PTFE

특징	값
볼 소재	스테인리스 주강
볼 소재 번호	1.4408
샤프트 소재	고합금 스테인리스강
샤프트 소재 번호	1.4401
제품 무게	1600 g
인증	CRN
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU 압력용기 지침에 따라
방폭	구역 1(ATEX) 구역 2(ATEX) 구역 21(ATEX) 구역 22(ATEX)
내식성 등급 CRC	4 - 상당히 강한 부식 부하