

볼 밸브
VZBF-3/4-P1-20-D-2-F0304-V15V15
 제품 번호: 4810852

FESTO



데이터 시트

특징	값
디자인	2방향 볼밸브
작동 방식	기계식
밀폐 원리	부드러움
설치 위치	임의 방향
고정 방식	인라인 설치
피팅 연결부	ANSI B16.5 등급 150에 따른 플랜지
스위칭 위치 표시	슬롯 방향 = 유량 방향
플랜지 드릴 패턴	F0304
내경	20 mm
공칭 폭 DN	20
밸브 기능	2/2
유량 방향	가역식
앵글 시트 피팅 공칭 압력 PN	20
앵글 시트 피팅 PN 공칭 압력 차압에서 개방 토크	10 Nm
표준 기반	ANSI B16.5 등급 150 ISO 5211
매체	증기 ISO 8573-1:2010에 따른 압축공기 [...:] 불활성 가스 물 중성 액체
매체 온도	-20 °C...200 °C
유량 Kv	59 m³/h
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
하우징 소재	스테인리스 주강
하우징 소재 번호	1.4408

특징	값
씰 소재	FPM 흑연 PCTFE PTFE
볼 소재	스테인리스 주강
볼 소재 번호	1.4408
샤프트 소재	고합금 스테인리스강
샤프트 소재 번호	1.4401
제품 무게	1950 g
인증	API607 CRN
방폭	구역 1(ATEX) 구역 2(ATEX) 구역 21(ATEX) 구역 22(ATEX)
내식성 등급 CRC	4 - 상당히 강한 부식 부하