

드라이브 샤프트
DARF-Q11-25
제품 번호: 4835938

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	25
피스톤 직경	Ø 25
디자인	드라이브 샤프트
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	145 g
고정 방식	관통 구멍 및 센터링 슬리브 포함
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
나사 소재	스틸, 니켈 도금됨