

푸시-온 플랜지
DARF-Q12-32
제품 번호: 4886224

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	32
설치 위치	임의 방향
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	0 °C...60 °C
최대 조임 토크	2.9 Nm
제품 무게	92 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
플랜지 소재	단조 알루미늄 합금, 양극 처리
나사 소재	강철, 아연 도금