

핸드 레버
VAOH-F9-17-H9-A
제품 번호: 4895985

FESTO



데이터 시트

특징	값
길이	325 mm
작동 방식	수동
설치 위치	입의 방향
렌치 폭	17 mm
내식성 등급 CRC	3 - 강한 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
제품 무게	850 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
핸드레버 소재	고합금강, 스테인리스
핸드레버 소재 번호	1.4301