


핸드 레버
VAOH-F7-11-211-H9-A-32
제품 번호: 4896017

FESTO



데이터 시트

특징	값
길이	197.9 mm
작동 방식	수동
설치 위치	임의 방향
렌치 폭	14 mm
내식성 등급 CRC	3 - 강한 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
제품 무게	188 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
핸드레버 소재	고합금강, 스테인리스
핸드레버 소재 번호	1.4301