



공압 밸브
JD-5-PK-3
제품 번호: 4901

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	5/2 쌍안정 우세
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	105 l/min
공압식 작동 포트	PK-3
작동 압력	1 bar...8 bar
디자인	플레이트 시트
공칭 폭	2.5 mm
스위칭 시간	9 ms
스위칭 시간(우성)	25 ms
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:..:]에 따른 압축공기
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	0 °C...60 °C
제품 무게	130 g
고정 방식	연결판에 조립 프레임에 관통 구멍 포함 옵션:
제어 보조 공기 연결부 12	PK-3
제어 보조 공기 연결부 14	PK-3
공압 연결부 1	PK-3
공압 연결부 2	PK-3
공압 연결부 3	PK-3
공압 연결부 4	PK-3
공압 연결부 5	PK-3
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
연결판 소재	황동 PPS 강화
씰 소재	NBR
하우징 소재	플라스틱 아연 다이 캐스트