

소음기
U-PK-4
제품 번호: 4932

FESTO



데이터 시트

특징	값
설치 위치	임의 방향
작동 압력	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
대기를 고려한 유량	580 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:::]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	유효 작동 가능
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
음압 레벨	77 dB(A)
주변 온도	-10 °C...70 °C
제품 무게	4.1 g
공압 연결부	PK-4
완충 인서트 소재	청동
나사식 트리언 소재	황동
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수