


회전 레버 밸브

RW/O-3-1/8

제품 번호: 4937

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	3/2 열린/닫힌 상태 단동
작동 방식	기계식
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	140 l/min
공압식 작동 포트	G1/8
작동 압력	-0.95 bar...8 bar
디자인	피스톤 시트
공칭 폭	3.5 mm
구동 방식	직접
방폭	구역 1(ATEX) 구역 2(ATEX) 구역 21(ATEX) 구역 22(ATEX)
작동 매체	ISO 8573-1:2010[:::]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 °C...60 °C
작동력	28 N
제품 무게	150 g
고정 방식	관통 구멍 포함
공압 연결부 1	G1/8
공압 연결부 2	G1/8
공압 연결부 3	G1/8
씰 소재	NBR
하우징 소재	양극 처리 알루미늄