

플랜지 마운팅
DAMF-Q12-12
제품 번호: 4965018

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	12
설치 위치	임의 방향
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	0 °C...60 °C
최대 조임 토크	2 Nm
제품 무게	54 g
고정 방식	관통 구멍 포함
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
마운팅 소재	아연 도금 강철
나사 소재	강철, 아연 도금