

**플랜지 마운팅**  
**DAMF-Q12-40**  
제품 번호: 4965022

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징          | 값              |
|-------------|----------------|
| 사이즈         | 40             |
| 설치 위치       | 임의 방향          |
| 내식성 등급 CRC  | 1 - 낮은 부식 부하   |
| LABS 적합성    | VDMA24364-B2-L |
| 주변 온도       | 0 °C...60 °C   |
| 최대 조임 토크    | 12 Nm          |
| 제품 무게       | 472 g          |
| 고정 방식       | 관통 구멍 포함       |
| 소재 관련 참고 사항 | RoHS 준수        |
| 마운팅 소재      | 아연 도금 강철       |
| 나사 소재       | 강철, 아연 도금      |