

# 플러그 NOCC-M-S-SCRJG2PP-C5-PN

제품 번호: 5195381

FESTO



## 데이터 시트

특징	값
표준을 준수합니다	IEC 61754-24
프로토콜	이더넷 PROFINET LWL
추가 기능	AIDA에 따른 요건 충족됨
연결 횟수	100
케이블 출구	일자형
제품 무게	84 g
광학 연결 1, 연결 유형	플러그
광학 연결 1, 디자인	직사각형
광학 연결 1, 연결 기술	SC-RJ nach IEC 61754-24
광학 연결 1, 핀/와이어 수	2
광학 연결 1, 할당된 핀/와이어	2
광학 연결 1, 연결도	00995772
광학 연결 1, 장착 유형	의도치 않게 당겨지지 않도록 하는 인터로크가 장착된 Push-Pull
광학 연결 1, 페룰 직경	2.5 mm
광학 연결 2, 연결 기술	터미널 너트
조임 토크	0.42 Nm
심선 직경	0.98 mm...1 mm
와이어 유형	Polymerfaser
파장	650 nm
발화 테스터	UL94 V-0
케이블 직경	5.5 mm...10 mm
보호 등급	IP65 IP67
보호 등급 관련 참고 사항	조립 상태
주변 온도	-25 °C...70 °C
보관 온도	-40 °C...70 °C
LABS 적합성	VDMA24364-A1-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
하우징 소재	다이캐스트 아연, 니켈도금됨
하우징 색상	은색

특징	값
씰 소재	NBR TPE
재료 페룰	구리 합금