

# 오퍼레이터 제어 요소 VAOH-P15-H13

제품 번호: 5196471

FESTO



## 데이터 시트

특징	값
스트로크	20 mm
피스톤 Ø	50 mm
설치 위치	입의 방향
위치 인식	근접 센서용
작동 압력	1 bar
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
제품 무게	1350 g
공압 연결부 1	G1/8
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수