


**커플링**  
**EAMD-42-40-10-16X25**  
제품 번호: 5200227

FESTO



**데이터 시트**

특징	값
마운트 직경 1	10 mm
마운트 직경 2	16 mm
사이즈	42
공칭 길이	40 mm
설치 위치	입의 방향
최대 속도	6000 1/min
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-25 °C...60 °C
상대 습도	0 - 95 %
주변 온도	-25 °C...60 °C
질량 관성 모멘트	39 kgmm <sup>2</sup>
전달 가능 토크	17 Nm
제품 무게	199 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수