

**플라스틱 튜브  
PAN-V0-8X1-GN**

제품 번호: 525471

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징             | 값   |
|----------------|---|
| 외경             | 10 mm   |
| 푸시인 피팅용 외부 직경  | 8 mm  |
| 유량 관련 굽힘 반경    | 45 mm   |
| 내경             | 6 mm  |
| 최소 굽힘 반경       | 24 mm   |
| 호스 속성          | 케이블 배어의 호환  |
| 온도 범위 전체 작동 압력 | -0.095 MPa...0.3 MPa<br>-0.95 bar...3 bar<br>-13.775 psi...43.5 psi |
| 온도에 따른 작동 압력   | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-0.95 bar...12 bar<br>-13.775 psi...174 psi |
| 작동 압력 관련 참고 사항 | 광유: 최대 90 °C에서 최대 0.3 MPa<br>물: 최대 90 °C 기준 최대 0.3 MPa              |
| 작동 매체          | ISO 8573-1:2010[7:-:-]에 따른 압축공기<br>광물성 오일<br>물 (액체, 얼음 없음)          |
| 발화 테스터 소재      | UL94 V-0 (피복)   |
| LABS 적합성       | VDMA24364-B2-L  |
| 주변 온도          | -30 °C...90 °C  |
| 길이에 따른 제품 무게   | 0.065 kg/m  |
| 공압 연결부         | 푸시인 커넥터 외경 8 mm용  |
| 색상             | 녹색  |
| 쇼어강도           | A 72 +/-4<br>D 57 +/-3  |
| 소재 관련 참고 사항    | RoHS 준수   |
| 호스 소재          | PA12-P<br>PVC-P   |