

플라스틱 튜브
PAN-V0-12X1,5-WS
 제품 번호: 525481

FESTO



데이터 시트

특징	값
외경	14 mm
푸시인 피팅용 외부 직경	12 mm
유량 관련 굽힘 반경	65 mm
내경	9 mm
최소 굽힘 반경	43 mm
호스 속성	케이블 베어의 호환
온도 범위 전체 작동 압력	-0.095 MPa...0.3 MPa -0.95 bar...3 bar -13.775 psi...43.5 psi
온도에 따른 작동 압력	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
작동 압력 관련 참고 사항	광유: 최대 90 °C에서 최대 0.3 MPa 물: 최대 90 °C 기준 최대 0.3 MPa
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:...]에 따른 압축공기 광물성 오일 물 (액체, 얼음 없음)
발화 테스트 소재	UL94 V-0 (피복)
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-30 °C...90 °C
길이에 따른 제품 무게	0.133 kg/m
공압 연결부	푸시인 커넥터 12mm 외경용
색상	백색
쇼어강도	A 72 +/-4 D 57 +/-3
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
호스 소재	PA12-P PVC-P