

버스 연결부
FBSD-KL-2X5POL
제품 번호: 525635

FESTO



데이터 시트

특징	값
고정 방식	관통 구멍 포함
설치 위치	임의 방향
제품 무게	20 g
전기 연결부	5핀 / 5핀 앵글형 소켓/나사 단자
작동 전압 범위 DC	24 V
허용전류 범위	12 A
연결 단면	0.2 mm ² ...2.5 mm ²
보호 등급	IP20
주변 온도	-5 °C...50 °C
보관 온도	-20 °C...70 °C
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
하우징 소재	PA
하우징 색상	검정색
플러그인 커넥터 소재	청동 도금