

중간 위치 부착물 SLG-Z-18-A

제품 번호: 525681

FESTO



데이터 시트

특징	값
설치 위치	임의 방향
디자인	회전 모듈
위치 인식	근접 센서용
작동 압력	1 bar...8 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:::]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	75 g
고정 방식	관통 구멍 및 다웰핀 포함
공압 연결부	M3
스토퍼 소재	니켈 도금 스틸
씰 소재	PUR
하우징 소재	알루미늄 하드 양극처리됨