

진공 흡착컵
ESS-100-GT-M10
제품 번호: 525986

FESTO



데이터 시트

특징	값
흡착컵 홀더 높이 보정	9 mm
작업물 최소 반경	135 mm
공칭 폭	5.5 mm
흡착컵 직경	100 mm
흡착컵 볼륨	53.9 cm ³
설치 위치	임의 방향
디자인	원형, 종 형태
흡착컵 홀더 할당	사이즈 5
흡착컵 형태	원형 깊음
작동 압력	-0.95 bar...0 bar
정격 작동 압력	-0.7 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010에 따른 대기 공기 [7:-:-]
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-A1-L
주변 온도	-10 °C...80 °C
70% 진공에서 파열력	297 N
공칭 작동 압력에서 유지력	375 N
고정 나사산 최대 조임 토크	12 Nm
정격 작동 압력에서의 횡력	183 N
제품 무게	86.5 g
고정 방식	진공 연결부를 통해
진공 연결부	M10
색상	적갈색
쇼어강도	72 +/- 5
나사식 트리언 소재	단조 알루미늄 합금
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
흡착컵 소재	불콜란