

# 진공 흡착컵

## ESS-80-BT-M10

제품 번호: 525997

FESTO



### 데이터 시트

| 특징             | 값                                |
|----------------|----------------------------------|
| 흡착컵 홀더 높이 보정   | 10.5 mm                          |
| 작업물 최소 반경      | 100 mm                           |
| 공칭 폭           | 2.5 mm                           |
| 흡착컵 직경         | 80 mm                            |
| 흡착컵 볼륨         | 59.1 cm <sup>3</sup>             |
| 설치 위치          | 임의 방향                            |
| 흡착컵 홀더 할당      | 사이즈 5                            |
| 흡착컵 형태         | 원형 벨로즈 1.5배                      |
| 작동 압력          | -0.95 bar...0 bar                |
| 정격 작동 압력       | -0.7 bar                         |
| 작동 매체          | ISO 8573-1:2010에 따른 대기 공기 [7:~:] |
| 내식성 등급 CRC     | 2 - 보통의 부식 부하                    |
| LABS 적합성       | VDMA24364-A1-L                   |
| 주변 온도          | -10 °C...80 °C                   |
| 공칭 작동 압력에서 유지력 | 237 N                            |
| 정격 작동 압력에서의 힘  | 102 N                            |
| 제품 무게          | 84.5 g                           |
| 고정 방식          | 진공 연결부를 통해                       |
| 진공 연결부         | M10                              |
| 색상             | 적갈색                              |
| 쇼어강도           | 72 +/- 5                         |
| 나사식 트리니언 소재    | 단조 알루미늄 합금                       |
| 소재 관련 참고 사항    | RoHS 준수                          |
| 흡착컵 소재         | 불כול란                            |