

진공 흡착컵

ESS-80-BT-G1/4

제품 번호: 525999

FESTO



데이터 시트

특징	값
흡착컵 홀더 높이 보정	10.5 mm
작업물 최소 반경	100 mm
공칭 폭	2.5 mm
흡착컵 직경	80 mm
흡착컵 볼륨	59.1 cm ³
설치 위치	임의 방향
흡착컵 형태	원형 벨로즈 1.5배
작동 압력	-0.95 bar...0 bar
정격 작동 압력	-0.7 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010에 따른 대기 공기 [7:::]
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-A1-L
주변 온도	-10 °C...80 °C
공칭 작동 압력에서 유지력	237 N
정격 작동 압력에서의 힘	102 N
제품 무게	85.5 g
고정 방식	진공 연결부를 통해
진공 연결부	G1/4
색상	적갈색
쇼어강도	72 +/- 5
나사식 트리니언 소재	단조 알루미늄 합금
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
흡착컵 소재	불콜란