


흡착컵
ESV-80-GT
제품 번호: 526004

FESTO



데이터 시트

특징	값
흡착컵 홀더 높이 보정	7.5 mm
작업물 최소 반경	100 mm
흡착컵 직경	80 mm
흡착컵 볼륨	28.6 cm ³
설치 위치	임의 방향
디자인	원형, 중 형태
흡착컵 형태	원형 깊음
작동 압력	-0.95 bar...0 bar
정격 작동 압력	-0.7 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010에 따른 대기 공기 [7:::]
LABS 적합성	VDMA24364-A1-L
주변 온도	-10 °C...80 °C
70% 진공에서 파열력	245 N
공칭 작동 압력에서 유지력	245 N
정격 작동 압력에서의 힘	99 N
제품 무게	30.9 g
고정 방식	진공 연결부를 통해
색상	적갈색
쇼어강도	72 +/- 5
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
흡착컵 소재	불콜란