

압력 게이지 MA-27-1,0-M5-MPA

제품 번호: 526324

FESTO



데이터 시트

특징	값
표시 범위	0 MPa...1 MPa
압력계 공칭 치수	27
방폭	인증서의 지침에 유의하십시오 구역 1(ATEX) 구역 2(ATEX) 구역 21(ATEX) 구역 22(ATEX)
디자인	파이프 스프링 압력계
고정 방식	인라인 설치
작동 매체	불활성 가스 중성 액체
작동/제어 매체 관련 참고사항	아세틸렌 없음 산소 없음
작동 압력	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
변동 부하 계수	0.66
측정 정확도 등급	5
보호 등급	IP43
매체 온도	0 °C...60 °C
주변 온도	0 °C...60 °C
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
연결 위치	후면 중앙
공압 연결부	M5
매체와 접촉되는 소재	황동
나사식 트러니언 소재	황동
하우징 소재	PA
견시창 소재	PS
하우징 색상	검정색
제품 무게	11 g

특징	값
눈금	단일 눈금 MPa(외부)