

**압력 게이지**  
**MA-50-36-R1/4-PSI-E-RG**  
 제품 번호: 526788

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징               | 값                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 표시 범위            | 0 psi...36 psi                                                            |
| 표준을 준수합니다        | EN 837-1                                                                  |
| 압력계 공칭 치수        | 50                                                                        |
| 방폭               | 인증서의 지침에 유의하십시오<br>구역 1(ATEX)<br>구역 2(ATEX)<br>구역 21(ATEX)<br>구역 22(ATEX) |
| 디자인              | 파이프 스프링 압력계                                                               |
| 고정 방식            | 인라인 설치                                                                    |
| 작동 매체            | 불활성 가스<br>중성 액체                                                           |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항 | 아세틸렌 없음<br>산소 없음                                                          |
| 작동 압력            | 0 MPa...0.25 MPa<br>0 bar...2.5 bar<br>0 psi...36.25 psi                  |
| 변동 부하 계수         | 0.66                                                                      |
| 측정 정확도 등급        | 2.5                                                                       |
| 보호 등급            | IP43                                                                      |
| 매체 온도            | -20 °C...60 °C                                                            |
| 주변 온도            | -20 °C...60 °C                                                            |
| LABS 적합성         | VDMA24364-B1/B2-L                                                         |
| 소재 관련 참고 사항      | RoHS 준수                                                                   |
| 연결 위치            | 후면 중앙                                                                     |
| 공압 연결부           | R1/4                                                                      |
| 매체와 접촉되는 소재      | 황동                                                                        |
| 나사식 트러니언 소재      | 황동                                                                        |
| 하우징 소재           | ABS                                                                       |
| 견시창 소재           | PMMA                                                                      |
| 하우징 색상           | 검정색                                                                       |
| 제품 무게            | 75 g                                                                      |

| 특징 | 값                |
|----|------------------|
| 눈금 | 단일 눈금<br>psi(외부) |