

플러그, 커넥터
SD-SUB-D-ST25
 제품 번호: 527522

FESTO



데이터 시트

특징	값
고정 방식	관통 구멍 포함
설치 위치	임의 방향
제품 무게	51 g
전기 연결부	25핀 플러그 커넥터 Sub-D
작동 전압 범위 DC	250 V
작동 전압 범위 AC	250 V
허용전류 범위	5 A
케이블 커넥터	Pg11
허용 케이블 직경	7 mm...12 mm
보호 등급	IP65
주변 온도	-20 °C...80 °C
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	PA
씰 소재	NBR
플러그인 커넥터 소재	구리 합금 도금