

미세 필터
MS6N-LFM
제품 번호: 527671

FESTO



데이터 시트

특징	값
시리즈	MS
사이즈	6
디자인	섬유 필터
여과 등급	0.01 µm...1 µm
응축수 배출부	전자동 전자동, 전동 제어식 수동 터치식 수동 회전 반자동
작동 압력	0 MPa...2 MPa 0 bar...20 bar 0 psi...290 psi
작동 매체	ISO 8573-1:2010 [6::4]에 따른 압축공기 불활성 가스
출구의 공기 순도 등급	ISO 8573-1:2010 [3::2]에 따른 압축공기 ISO 8573-1:2010 [5::3]에 따른 압축공기
셀 보호	플라스틱 보호 후드 금속 셀 로 내장
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
식품과의 사용 적합성	소재 상세 정보 참조
매체 온도	-10 °C...60 °C
주변 온도	-10 °C...60 °C
차압 표시기	시각적 디스플레이 압력 센서 있음
인증	c UL us - Recognized(OL)
고정 방식	인라인 설치 액세서리 포함 옵션:
설치 위치	수직 +/- 5°
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트
필터 소재	불규산유리 파이버
씰 소재	NBR
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수