

**활성탄 필터**  
**MS4N-LFX**

제품 번호: 527700

**FESTO**



**데이터 시트**

특징	값
사이즈	4
시리즈	MS
설치 위치	수직 +/- 5°
응축수 배출부	전자동 수동 회전 반자동
디자인	활성탄 필터
셸 보호	플라스틱 보호 후드 금속 셸 로 내장
작동 압력	0 bar...14 bar
공기 순도 등급의 최대 표준 유량	360 l/min
인증	c UL us - Recognized(OL)
작동 매체	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:2]
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 °C...60 °C
출구의 공기 순도 등급	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:1]
매체 온도	5 °C...30 °C
잔여 오일 함량	0.003 mg/m <sup>3</sup>
주변 온도	-10 °C...60 °C
고정 방식	인라인 설치 액세서리 포함 옵션:
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
필터 소재	활성 탄소
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트