

분기 모듈
MS4-FRM
제품 번호: 527703

FESTO



데이터 시트

특징	값
설치 위치	임의 방향
디자인	분기 모듈
압력 표시기	G1/4 준비 G1/8 준비됨 압력 센서 포함 압력계 장착
작동 압력	0 bar...14 bar
주 유동 방향 1->2로 표준 공칭 유량	1200 l/min...4600 l/min
표준 공칭 유량, 출구 위쪽	500 l/min...1600 l/min
출구 아래쪽에서의 표준 공칭 유량	500 l/min...1700 l/min
인증	c UL us - Recognized(OL)
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU 방폭 지침(ATEX)에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 방폭 규정에 따라
EU 이외 지역에서 방폭 인증	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
방폭	구역 1(ATEX) 구역 1(UKEX) 구역 2(ATEX) 구역 21(ATEX) 구역 21(UKEX) 구역 22(ATEX)
ATEX 카테고리 가스	II 2G
ATEX 카테고리 먼지	II 2D
방폭 등급 가스	Ex h IIC T6 Gb X
방폭 등급 먼지	Ex h IIIC T60°C Db X
Ex 주변 온도	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기 불활성 가스
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 °C...60 °C
식품과의 사용 적합성	소재 상세 정보 참조
매체 온도	-10 °C...60 °C

특징	값
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	165 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트