

분기 모듈
MS4N-FRM
제품 번호: 527704

FESTO



데이터 시트

특징	값
설치 위치	임의 방향
디자인	분기 모듈
압력 표시기	G1/4 준비 G1/8 준비됨 압력 센서 포함 압력계 장착
작동 압력	0 bar...14 bar
주 유동 방향 1->2로 표준 공칭 유량	1200 l/min...4600 l/min
표준 공칭 유량, 출구 위쪽	500 l/min...1600 l/min
출구 아래쪽에서의 표준 공칭 유량	500 l/min...1700 l/min
인증	c UL us - Recognized(OL)
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기 불활성 가스
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 °C...60 °C
식품과의 사용 적합성	소재 상세 정보 참조
매체 온도	-10 °C...60 °C
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	165 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트