


압력 레귤레이터 매니폴드 LRB-1/4-D-7-O-K3-MINI 제품 번호: 528968

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	미니
시리즈	D
작동 안전장치	잠금 장치가 있는 회전 노브
설치 위치	임의 방향
디자인	직접 제어 다이어프램 제어 밸브 연속 압력 공급장치 포함
컨트롤러 기능	출구 압력, 일정 일차 압력 보상 있음 이차 배기 있음
압력 표시기	G1/8 준비됨
작동 압력	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar
압력 조절 범위	0.05 MPa...0.7 MPa 0.5 bar...7 bar 7.25 psi...101.5 psi
최대 압력 히스테리시스	0.02 MPa 0.2 bar 2.9 psi
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	1800 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
출구의 공기 순도 등급	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
매체 온도	-10 °C...60 °C
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	1090 g
고정 방식	액세서리 포함
공압 연결부 1	G1/4
공압 연결부 2	G1/4
연결판 소재	아연 다이 캐스트
조작부 소재	PA
씰 소재	NBR
하우징 소재	아연 다이 캐스트