


# 압력 레귤레이터 매니폴드 LRB-3/8-D-O-K5-MIDI

제품 번호: 529006

FESTO



## 데이터 시트

| 특징                          | 값                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 사이즈                         | 중간                                                           |
| 시리즈                         | D                                                            |
| 작동 안전장치                     | 잠금 장치가 있는 회전 노브                                              |
| 설치 위치                       | 임의 방향                                                        |
| 디자인                         | 직접 제어 다이어프램 제어 밸브<br>연속 압력 공급장치 포함                           |
| 컨트롤러 기능                     | 출구 압력, 일정<br>일차 압력 보상 있음<br>이차 배기 있음                         |
| 압력 표시기                      | G1/4 준비                                                      |
| 작동 압력                       | 0.1 MPa...1.6 MPa<br>1 bar...16 bar                          |
| 압력 조절 범위                    | 0.05 MPa...1.2 MPa<br>0.5 bar...12 bar<br>7.25 psi...174 psi |
| 최대 압력 히스테리시스                | 0.02 MPa<br>0.2 bar<br>2.9 psi                               |
| 정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨) | 3200 l/min                                                   |
| 작동 매체                       | ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기                              |
| LABS 적합성                    | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| 출구의 공기 순도 등급                | ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기                              |
| 매체 온도                       | -10 °C...60 °C                                               |
| 주변 온도                       | -10 °C...60 °C                                               |
| 제품 무게                       | 4828 g                                                       |
| 고정 방식                       | 액세서리 포함                                                      |
| 공압 연결부 1                    | G3/8                                                         |
| 공압 연결부 2                    | G3/8                                                         |
| 연결판 소재                      | 아연 다이 캐스트                                                    |
| 조작부 소재                      | PA                                                           |
| 씰 소재                        | NBR                                                          |
| 하우징 소재                      | 아연 다이 캐스트                                                    |