


# 압력 레귤레이터 MS4-LRB-1/4-D6-AS 제품 번호: 529479

FESTO



## 데이터 시트

| 특징                          | 값                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| 사이즈                         | 4                                                |
| 시리즈                         | MS                                               |
| 작동 안전장치                     | 잠금 장치가 있는 회전 노브<br>액세서리로 잠금 가능                   |
| 설치 위치                       | 임의 방향                                            |
| 디자인                         | 직접 제어 다이어프램 제어 밸브<br>연속 압력 공급장치 포함               |
| 컨트롤러 기능                     | 출구 압력, 일정<br>일차 압력 보상 있음<br>이차 배기 있음<br>역류 거동 있음 |
| 압력 표시기                      | 압력계 장착                                           |
| 작동 압력                       | 0.8 bar...14 bar                                 |
| 압력 조절 범위                    | 0.3 bar...7 bar                                  |
| 최대 압력 히스테리시스                | 0.25 bar                                         |
| 정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨) | 1700 l/min                                       |
| 작동 매체                       | ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기<br>불활성 가스        |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항            | 윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)                            |
| 내식성 등급 CRC                  | 2 - 보통의 부식 부하                                    |
| LABS 적합성                    | VDMA24364-B1/B2-L                                |
| 보관 온도                       | -10 °C...60 °C                                   |
| 식품과의 사용 적합성                 | 소재 상세 정보 참조                                      |
| 매체 온도                       | -10 °C...60 °C                                   |
| 주변 온도                       | -10 °C...60 °C                                   |
| 제품 무게                       | 222 g                                            |
| 고정 방식                       | 프런트 패널 장착<br>인라인 설치<br>액세서리 포함<br>옵션:            |
| 공압 연결부 1                    | G1/4                                             |
| 공압 연결부 2                    | G1/4                                             |
| 소재 관련 참고 사항                 | RoHS 준수                                          |

| 특징       | 값           |
|----------|-------------|
| 연결판 소재   | 알루미늄 다이 캐스트 |
| 조작부 소재   | PA<br>POM   |
| 씰 소재     | NBR         |
| 하우징 소재   | 알루미늄 다이 캐스트 |
| 다이어프램 소재 | NBR         |