


**필터**  
**MS6-LF-3/8-ERV**  
 제품 번호: 529649

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징                          | 값                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| 사이즈                         | 6                                          |
| 시리즈                         | MS                                         |
| 설치 위치                       | 수직 +/- 5°                                  |
| 여과 등급                       | 40 µm                                      |
| 응축수 배출부                     | 전자동<br>수동 터치식                              |
| 디자인                         | 원심분리기가 있는 소결 필터                            |
| 셸 보호                        | 플라스틱 보호 후드                                 |
| 응축수 분리도                     | 75 %                                       |
| 작동 압력                       | 2 bar...12 bar                             |
| 정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨) | 3800 l/min                                 |
| 작동 매체                       | ISO 8573-1:2010 [7:9:-]에 따른 압축공기<br>불활성 가스 |
| 내식성 등급 CRC                  | 2 - 보통의 부식 부하                              |
| LABS 적합성                    | VDMA24364-B1/B2-L                          |
| 보관 온도                       | -10 °C...60 °C                             |
| 식품과의 사용 적합성                 | 소재 상세 정보 참조                                |
| 출구의 공기 순도 등급                | ISO 8573-1:2010 [7:8:4]에 따른 압축공기           |
| 매체 온도                       | -10 °C...60 °C                             |
| 주변 온도                       | -10 °C...60 °C                             |
| 기공 사이즈                      | 40 µm                                      |
| 제품 무게                       | 600 g                                      |
| 고정 방식                       | 인라인 설치<br>액세서리 포함<br>옵션:                   |
| 공압 연결부 1                    | G3/8                                       |
| 공압 연결부 2                    | G3/8                                       |
| 소재 관련 참고 사항                 | RoHS 준수                                    |
| 씰 소재                        | NBR                                        |
| 필터 소재                       | PE                                         |
| 하우징 소재                      | 알루미늄 다이 캐스트                                |
| 보울 소재                       | PC                                         |

| 특징     | 값   |
|--------|-----|
| 분리판 소재 | POM |