

활성탄 필터
MS6-LFX-3/8-R
제품 번호: 529687

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	6
시리즈	MS
설치 위치	수직 +/- 5°
디자인	활성탄 필터
셸 보호	플라스틱 보호 후드
작동 압력	0 bar...20 bar
공기 순도 등급의 최대 표준 유량	900 l/min
작동 매체	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:2]
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 °C...60 °C
식품과의 사용 적합성	소재 상세 정보 참조
출구의 공기 순도 등급	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:1]
매체 온도	5 °C...30 °C
잔여 오일 함량	0.003 mg/m³
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	600 g
고정 방식	인라인 설치 액세서리 포함 옵션:
공압 연결부 1	G3/8
공압 연결부 2	G3/8
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
필터 소재	활성 탄소
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트
보울 소재	PC