


필터
MS6N-LF-1/4-EUV
 제품 번호: 531549

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	6
시리즈	MS
설치 위치	수직 +/- 5°
여과 등급	40 µm
응축수 배출부	전자동 수동 터치식
디자인	원심분리기가 있는 소결 필터
셸 보호	금속 셸 로 내장
응축수 분리도	75 %
작동 압력	2 bar...12 bar
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	2500 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010 [7:9:-]에 따른 압축공기 불활성 가스
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 °C...60 °C
식품과의 사용 적합성	소재 상세 정보 참조
출구의 공기 순도 등급	ISO 8573-1:2010 [7:8:4]에 따른 압축공기
매체 온도	-10 °C...60 °C
주변 온도	-10 °C...60 °C
기공 사이즈	40 µm
제품 무게	820 g
고정 방식	옵션: 인라인 설치 액세서리 포함
공압 연결부 1	1/4 NPT
공압 연결부 2	1/4 NPT
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR
필터 소재	PE
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트
보울 소재	단조 알루미늄 합금

특징	값
분리판 소재	POM