

# 퀵 커플링 소켓 KD2-CK-3

제품 번호: 531621

FESTO



## 데이터 시트

특징	값
공칭 폭	2 mm
온도 범위 전체 작동 압력	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	68 l/min...88 l/min
ISO 8778에 따라 표준화된 공칭 유량	73.7 l/min...95.4 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:~:]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	11 g
공압 연결부 1	호스 외경 4mm용 유니온 너트가 포함된 바브형 피팅 내경 3 mm용
유니온 너트 소재	단조 알루미늄 합금, 양극 처리
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR
스프링 소재	고합금강, 스테인리스
하우징 소재	황동, 니켈 도금
볼 소재	고합금강, 스테인리스
스냅링 소재	고합금강, 스테인리스
밸브 몸체 재질	황동
잠금해제 슬리브 재질	황동, 니켈 도금