

퀵 커플링 플러그 KS2-M5-A

제품 번호: 531658

FESTO



데이터 시트

| 특징 | 값 |
|-----------------------------|---|
| 공칭 폭 | 2.4 mm |
| 온도 범위 전체 작동 압력 | -0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi |
| 정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨) | 85 l/min...136 l/min |
| ISO 8778에 따라 표준화된 공칭 유량 | 92.1 l/min...147.4 l/min |
| 작동 매체 | ISO 8573-1:2010[7:~:]에 따른 압축공기 |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항 | 윤활 작동 가능 |
| 내식성 등급 CRC | 1 - 낮은 부식 부하 |
| LABS 적합성 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 주변 온도 | -10 °C...60 °C |
| 공칭 조임 토크 | 0.85 Nm |
| 공칭 조임 토크 공차 | ± 15 % |
| 제품 무게 | 5 g |
| 공압 연결부 1 | 수나사 M5 |
| 소재 관련 참고 사항 | RoHS 준수 |
| 나사산 씰 소재 | NBR 고합금 스테인리스강 |
| 소재에 대한 정보 | 황동, 니켈 도금 |