

퀵 커플링 플러그 **KS2-M5-I** 제품 번호: 531660



데이터 시트

특징	값
공칭 폭	2.7 mm
온도 범위 전체 작동 압력	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	88 l/min...139 l/min
ISO 8778에 따라 표준화된 공칭 유량	95.4 l/min...150.7 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:~:]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 °C...60 °C
공칭 조임 토크	0.85 Nm
공칭 조임 토크 공차	± 15 %
제품 무게	5 g
공압 연결부 1	암나사 M5
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
소재에 대한 정보	황동, 니켈 도금