

# **퀵 커플링 플러그** **KS3-1/8-I** 제품 번호: 531668



## 데이터 시트

| 특징                          | 값                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 공칭 폭                        | 4.95 mm                                                             |
| 온도 범위 전체 작동 압력              | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-0.95 bar...12 bar<br>-13.775 psi...174 psi |
| 정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨) | 225 l/min...617 l/min                                               |
| ISO 8778에 따라 표준화된 공칭 유량     | 243.9 l/min...668.8 l/min                                           |
| 작동 매체                       | ISO 8573-1:2010[7:~:]에 따른 압축공기                                      |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항            | 윤활 작동 가능                                                            |
| 내식성 등급 CRC                  | 1 - 낮은 부식 부하                                                        |
| LABS 적합성                    | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| 주변 온도                       | -10 °C...60 °C                                                      |
| 공칭 조임 토크                    | 5 Nm                                                                |
| 공칭 조임 토크 공차                 | ± 15 %                                                              |
| 제품 무게                       | 16 g                                                                |
| 공압 연결부 1                    | 암나사 G1/8                                                            |
| 소재 관련 참고 사항                 | RoHS 준수                                                             |
| 소재에 대한 정보                   | 황동, 니켈 도금                                                           |