


윤활기 MS6N-LOE-1/4-R

제품 번호: 531710

FESTO



데이터 시트

| 특징 | 값 |
|-----------------------------|---|
| 사이즈 | 6 |
| 시리즈 | MS |
| 설치 위치 | 수직 +/- 5° |
| 디자인 | 비례 표준 미스트 윤활장치 |
| 최대 오일 주입량 | 75 cm ³ |
| 쉘 보호 | 플라스틱 보호 후드 |
| 작동 압력 | 1 bar...16 bar |
| 윤활기 기능을 위한 최소 유량 | 50 l/min |
| 정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨) | 2500 l/min |
| 작동 매체 | ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기 불활성 가스 |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항 | 윤활 작동 가능 |
| 내식성 등급 CRC | 2 - 보통의 부식 부하 |
| LABS 적합성 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 보관 온도 | -10 °C...60 °C |
| 식품과의 사용 적합성 | 소재 상세 정보 참조 |
| 매체 온도 | -10 °C...60 °C |
| 오일 점도 | ISO VG 32 |
| 주변 온도 | -10 °C...60 °C |
| 제품 무게 | 600 g |
| 고정 방식 | 옵션: 인라인 설치 액세서리 포함 |
| 공압 연결부 1 | 1/4 NPT |
| 공압 연결부 2 | 1/4 NPT |
| 소재 관련 참고 사항 | RoHS 준수 |
| 하우징 소재 | 알루미늄 다이 캐스트 |
| 보울 소재 | PC |