

**분기 모듈**  
**MS6N-FRM-3/8**  
 제품 번호: 531967

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징                     | 값                                         |
|------------------------|-------------------------------------------|
| 설치 위치                  | 임의 방향                                     |
| 디자인                    | 분기 모듈                                     |
| 작동 압력                  | 0 bar...20 bar                            |
| 주 유동 방향 1->2로 표준 공칭 유량 | 8350 l/min                                |
| 표준 공칭 유량, 출구 위쪽        | 4700 l/min                                |
| 출구 아래쪽 에서의 표준 공칭 유량    | 4800 l/min                                |
| 작동 전압 범위 AC            | 0 V...250 V                               |
| 작동 전압 범위 DC            | 0 V...125 V                               |
| 작동 매체                  | ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기<br>불활성 가스 |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항       | 윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)                     |
| 내식성 등급 CRC             | 2 - 보통의 부식 부하                             |
| LABS 적합성               | VDMA24364-B1/B2-L                         |
| 보관 온도                  | -10 °C...60 °C                            |
| 식품과의 사용 적합성            | 소재 상세 정보 참조                               |
| 매체 온도                  | -10 °C...60 °C                            |
| 주변 온도                  | -10 °C...60 °C                            |
| 제품 무게                  | 500 g                                     |
| 공압 연결부 1               | 3/8 NPT                                   |
| 공압 연결부 2               | 3/8 NPT                                   |
| 공압 연결부 3               | 1/2 NPT                                   |
| 공압 연결부 4               | 1/2 NPT                                   |
| 소재 관련 참고 사항            | RoHS 준수                                   |
| 하우징 소재                 | 알루미늄 다이 캐스트                               |