


활성탄 필터 LFX-D-MAXI

제품 번호: 532778

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	Maxi
시리즈	D
설치 위치	수직 +/- 5°
디자인	활성탄 필터 섬유 필터
셸 보호	금속 바스켓 가드
작동 압력	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
권장 최대 표준 유량	1100 l/min
공기 순도 등급의 최대 표준 유량	1100 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010[1:4:2]에 따른 압축공기 불활성 가스
작동/제어 매체 관련 참고사항	유회 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 °C...60 °C
출구의 공기 순도 등급	ISO 8573-1:2010[1:4:1]에 따른 압축공기 불활성 가스
매체 온도	5 °C...30 °C
잔여 오일 함량	0.003 mg/m³
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	921 g
고정 방식	인라인 설치 고정 브래킷 있음 옵션:
공압 연결부	연결판 비포함
공압 연결부 1	배터리 모듈
공압 연결부 2	배터리 모듈
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
필터 소재	활성 탄소 메시
하우징 소재	아연 다이 캐스트
보울 소재	PC