

마이크로 필터 카트리지 MS6-LFM-A

제품 번호: 532909

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	6
표준 기반	ISO 12500-1 ISO 12500-3
시리즈	MS
여과 등급	0.01 μm
공기 순도 등급의 최대 표준 유량	900 l/min
공기 순도 등급의 최소 표준 유량	135 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010 [6:::4]에 따른 압축공기 불활성 가스
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
출구의 공기 순도 등급	ISO 8573-1:2010[3:::2]에 따른 압축공기
분획 효율(0.1 ~ 0.5 μm)	99.995 %
MPPS	0.05 μm
필터 효율 MPPS	99.95 %
잔여 오일 함량	0.01 mg/m ³