

# 전자장치 모듈 VMPA1-FB-EMS-8

제품 번호: 533360

FESTO



## 데이터 시트

특징	값
진단	부족전압 밸브
밸브 위치의 최대 수	4
최대 밸브 코일 수	8
부하 전압에서 자체 소비 전류	3 mA
작동 전압에서의 자체 소비 전력	8 mA
솔레노이드 코일당 정격 회전자 구속전류	58mA ~ 24ms
전류 강하 시 정격 전류	24ms 후 9mA
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하 (장착된 상태에서)
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
제품 무게	20 g
하우징 소재	POM
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수