

Spiraalkunststofleiding PUN-10X1,5-SG-4,8-BL-1/4

Artikelnummer: 533464

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Werklengthe	4.8 m
Buiten-Ø	9.5 mm
Bloklengte	1.165 m
Debietrelevante buigradius	50 mm
Binnen-Ø	6.4 mm
Wikkeldiameter	42 mm
Aantal windingen	50
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0.95 bar...15 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-40 °C...60 °C
Productgewicht	340 g
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad G1/4
Pneumatische aansluiting 2	Uitwendige schroefdraad G1/4
Kleur	blauw
Shore-hardheid	A 87 +/-3
Materiaal aansluitschroefdraad	Messing vernikkeld
Materiaal knikbeveiliging	POM
Materiaal slang	TPE-U(PU)