

Spiraalkunststofleiding PUN-12X2-SG-4,8-BL-3/8

Artikelnummer: 533466

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Werklengte	4.8 m
Buiten-Ø	11.7 mm
Bloklengte	1.172 m
Debietrelevante buigradius	65 mm
Binnen-Ø	7.9 mm
Wikkeldiameter	51 mm
Aantal windingen	41
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0.95 bar...13 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-40 °C...60 °C
Nominaal aanhaalmoment	12.5 Nm
Tolerantie t.o.v. het nominale aanhaalmoment	± 20 %
Productgewicht	480 g
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad G3/8
Pneumatische aansluiting 2	Uitwendige schroefdraad G3/8
Kleur	blauw
Shore-hardheid	A 87 +/- 3
Materiaal aansluitschroefdraad	Messing vernikkeld
Materiaal knikbeveiliging	POM
Materiaal slang	TPE-U(PU)