

Spiraalkunststofleiding PUN-12X2-SG-6-BL-3/8

Artikelnummer: 533467

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Werklengthe	6 m
Buiten-Ø	11.7 mm
Bloklengte	1.312 m
Debietrelevante buigradius	65 mm
Binnen-Ø	7.9 mm
Wikkeldiameter	51 mm
Aantal windingen	53
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0.95 bar...13 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-40 °C...60 °C
Productgewicht	560 g
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad G3/8
Pneumatische aansluiting 2	Uitwendige schroefdraad G3/8
Kleur	blauw
Shore-hardheid	A 87 +/-3
Materiaal aansluitschroefdraad	Messing vernikkeld
Materiaal knikbeveiliging	POM
Materiaal slang	TPE-U(PU)