

커플링
EAMC-42-50-12-12
제품 번호: 533709

FESTO



데이터 시트

특징	값
마운트 직경 1	12 mm
마운트 직경 2	12 mm
사이즈	42
공칭 길이	50 mm
설치 위치	임의 방향
최대 속도	6000 1/min
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-25 °C...60 °C
상대 습도	0 - 95 %
주변 온도	-25 °C...60 °C
질량 관성 모멘트	34.8 kgmm ²
전달 가능 토크	17 Nm
제품 무게	138 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수