

실링 링
OL-3/8-200
제품 번호: 534234

FESTO



데이터 시트

특징	값
표준 기반	ISO 16030
팩 크기	200
온도 범위 전체 작동 압력	-0.095 MPa...3 MPa -0.95 bar...30 bar -13.775 psi...435 psi
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
리튬 이온 배터리 생산에 적합	제품은 배터리 생산에 사용되는 Festo의 내부 제품 정의에 해당:구리, 아연 또는 니켈의 함량이 중량의 1%를 초과하는 금속은 사용에서 제외됩니다.니켈 첨가강, 니켈 도금된 표면, 회로판, 케이블, 전기 커넥터 및 코일은 예외
클린룸 등급	정적으로 설치된 요소, ISO 14644-1에 따라 의미 있는 평가 불가능
주변 온도	-40 °C...100 °C
RT에서 수동 조임	예
공칭 조임 토크	13 Nm
공칭 조임 토크 공차	± 20 %
공압 연결부	G3/8
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
스토퍼 소재	알루미늄
씰 소재	HNBR